



## Betätigungsplatte sensitive

### Visign for Care

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C
- optional zusätzlich bestellbar Adapter Modell 8355.91
- berührungslose Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik, mit Viega Hygiene-Funktion

### Ausstattung

Bowdenzugeinheit, Netzteil (Kabellänge 1,05 m), Befestigungsrahmen, Befestigungsmaterial

### Hinweis

Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion: Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs durch eine zeit- und volumengesteuerte Elektronik. Einstellbare Zeitintervalle: aus, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Für Empfang einer Spülauslösung über Funksignal mit z. B. HEWI-Stützklappgriffen (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) ist Funkempfänger Modell 8350.35 zusätzlich zu bestellen.

### Modell 8352.21

### Artikel 653 828



## Eigenschaften

Werkseinstellung Kleinspülmenge	ca. 3 l
Werkseinstellung Großspülmenge	ca. 6 l
Netzspannung	100–240 V AC/50–60 Hz
Abdeckplatte	Kunststoff weiß-alpin
Gewicht	1060 g
Volumen	12432 cm <sup>3</sup>
Werkstoff	Kunststoff